

Garant**CNMG 160616, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 250172 HB725-1 |
| GTIN | 4062406750565 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CNMG 160616 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|---|---------------------|
| Pagrindinis naudojimas | UNI |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 160616 |
| Tolerancija | M |
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 6 mm |
| Drožlialaužis | UM1 |
| Pastūma f | 0,05 - 0,6 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 1,6 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 250 m/min |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas |
| Kietlydinys | HB725-1 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |