

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma E, oksiduotas, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135815 M8
GTIN	4069515002479
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Vap Tap Universal sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis.

Optimizuotas **kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui**, naudojant **gilius** sriegius. Aukštos kokybės **HSS-E pjovimo medžiaga** su padidintu **vanadžio kiekiu** siekiant pagerinti atsparumą dilimui. **Paviršius oksiduotas**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Forma E (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis).

Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Sriegio Ø	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio dydis	M8
Koto Ø D _s	8 mm
Sriegio tipas	M
Kiaurymės Ø	6,8 mm

Duomenų lapai

Sriegio gylis	24 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Drožlių griovelių skaičius	3
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Vap Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N

Duomenų lapai

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka