


**Garant****SCMT 09T308, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 09T308 HB725-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Pastūma f: 0,05 - 0,5 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB725-1
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	UM1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui