

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135805 M4
GTIN	4069515002226
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:****Forma C** (2 – 3 vijų pjaunančioji dalis).**Forma C** (2–3 vijų pjaunamoji dalis).**Techninis aprašymas**

Koto Ø D _s	4,5 mm
Sriegio Ø	4 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Sriegio dydis	M4
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto kvadratas □	3,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS E

Duomenų lapai

Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Vap Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

