

**Garant****VC.T 160408, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VC.T 160408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Drožlialaužis	VS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui