



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių 6GX, TiN, M: M2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139143 M2
GTIN	4069515003377
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 3X / 6GX = nuokrypis 0,02–0,04 mm.

HOLEX Pro Form: Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.

- HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
- Optimizuota HIPIMS TiN danga – naujausios kartos.

Paskirtis:

Ruošiniams, dengiamiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Techninis aprašymas

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	1,85 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Bendras ilgis L	45 mm
Sriegio gylis	3 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Sriegio dydis	M2
Sriegio Ø	2 mm

Duomenų lapai

Sriegio žingsnis	0,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Serija	Pro Form
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M

CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		