



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139370 6X0,75
GTIN	4069515003650
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Form: Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.

- HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
- Optimizuota HiPIMS TiN danga – naujausios kartos.

Atitinka DIN 374.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Serija	Pro Form
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio dydis	M6×0,75
Sriegio Ø	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Bendras ilgis L	80 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	5,65 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Sriegio gylis	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto Ø D _s	4,5 mm

Danga	TiN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

