

**Garant****ZCMX 10T304, Rūšis: HBZ030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Produktų klasė	21E

**Aprašymas****Modelis:**

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekinimui.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 20 mm

Kietlydinys: HBZ030

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T304
Ašmenys	HM

Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBZ030
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui