



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais 6HX, TiN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139180 M12
GTIN	4069515003551
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

HOLEX Pro Form: Galingą sriegiklį galima naudoti įvairioms medžiagoms.

- HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
- Optimizuota HIPIMS TiN danga yra naujausios kartos.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio gylis	36 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Sriegio dydis	M12
Drožlių griovelių skaičius	5
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	11,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Serija	Pro Form
Sriegio žingsnis	1,75 mm

Duomenų lapai

Sriegio Ø	12 mm
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		

Duomenų lapai

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka