



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, MF: 18X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139370 18X1,5
GTIN	4069515003711
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Form: Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.

- HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
- Optimizuota HiPIMS TiN danga – naujausios kartos.

Atitinka DIN 374.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	14 mm
Sriegio Ø	18 mm
Sriegio dydis	M18x1,5
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	17,35 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio gylis	54 mm
Serija	Pro Form

Danga	TiN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

