



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, G: G1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139475 G1/4
GTIN	4069515003742
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

HOLEX Pro Form:

Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti **įvairiose medžiagose**.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.**
- **Optimizuota HiPIMS TiN danga – naujausios kartos.**

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Techninis aprašymas

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	12,55 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio dydis	G1/4
Koto Ø D _s	11 mm
Sriegio Ø	13,16 mm
Sriegio gylis	39,48 mm

Duomenų lapai

Drožlių griovelių skaičius	6
Koto kvadratas □	9 mm
Vijų skaičius colyje	19
Danga	TiN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2189
Tolerancijos klasė	ISO 228 X
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Form
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P

INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		