



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių 6HX, TiN, M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139130 M6
GTIN	4069515003322
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Gr. M1–M1,4 – **tolerancijos klasė:** ISO 1X / 4HX.

HOLEX Pro Form: Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.**
- **Optimizuota HIPIMS TiN danga – naujausios kartos.**

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Serija	Pro Form
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto kvadratas □	4,9 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Sriegio \varnothing	6 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	5,55 mm
Sriegio dydis	M6

Sriegio gylis	9 mm
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka