


CNMG 120404, Rūšis: SP4019

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Produktų klasė	28A

Aprašymas

CNMG 120404 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 3J

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 40 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Drožlialaužis	3J
Papildomas naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	40 - 110 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Kietlydinys	SP4019
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui