


CNMG 120408, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	PS
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui