


Garant**Master Eco tekinimo laikiklis, trumpas SVHCR 107,5°, keičiamosioms pjovimo plokštelėms SV., dešinėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261298 20/11
GTIN	4069515004541
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 1
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 2020X11
Serija	Master Eco
Norma	Gamykliniai standartai
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Bendras ilgis L	95 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

No Shop URL available for: 261298 20/11