

HOLEX®
CNMG 120408 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Produktų klasė	22D

Aprašas

CNMG 120408 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 6,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Drožlialaužis	PM
Pjūvio gylis a_p	1 - 6,5 mm

Kietlydinys	HBX020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peiliai
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.