

Garant

Hidraulinis griebtuvas slim Master Chuck, HSK-A 100 ilga, Užveržimo ØD1: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307509 6
GTIN	4069515008013
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Siauros konstrukcijos (4,5° kontūras, identiškas kontūrai pagal DIN 69882-8)
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Galima naudoti pereinamąsias įvoves.
- Atsparus temperatūrai iki 120°C daugiau nei 4 valandas.
- Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, palyginti su standartiniu hidrauliniu griebtuvu.
- Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.
- Patentuota nauja hidraulinė užspaudimo sistema – patikimas ir patvarus aukščiausios kokybės įrankis.

Privalumai:

Tos pačios savybės, kaip ir karštojo užspaudimo griebtuvų:

- Tikslumas
- Itin plonas, tikslūs kontūrai

Privalumai lyginant su karštojo užspaudimo griebtuvais:

- geresnė amortizacija
- paprastesnis naudojimas
- lankstumas (naudojant pereinamąsias įvoves)
- nereikia karštojo užspaudimo įtaiso (išlaidos, energijos sąnaudos)

Paskirtis:

Ypač tinka įrankių ir ruošinių gamyboje bei ten, kur reikia tikslių kontūrų.

Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302140; 302135 302145 302147 po dyd. 12 ir Nr. 302150; 302155; 302160; 302165 po dyd. 20.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Laikiklis	HSK-A 100 ilga
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Aušinimo kanalo anga	ne
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas