

Garant

**Besisukantis tekinimo centras su slėgio indikatoriumi ir pailginta viršūne,
Morzės kūgis: 4**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	321780 4
GTIN	4069515008402
Produktų klasė	31Z

Aprašymas

Modelis:

- Nustatomas slėgis (tvirtinimo jėga) matomas manometro langelyje kN.
- Trumpa, stabili konstrukcija su išilgine ašimi. Įrankis užgrūdintas ir tiksliai nušlifluotas.
- Tikslūs guoliai, skirti didelėms ašinėms apkrovoms ir dideliame sukimo tikslumui.
- Specialus sandarinimas neleidžia nešvarumams ir aušinimo skysčiui patekti į įrankio vidų. Guoliai sutepti, todėl nereikia techninės priežiūros.
- Ilgio išlyginimas naudojant spyruokles.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

Paskirtis:

Visur, kur užspaudimo jėga turi būti išlaikyta tam tikrose ribose, kad ruošinys nebūtų deformuotas, bet užspaudas tinkama jėga.

- Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varančiais įtaisais Nr. 327400 – 327403, 327455 - 327465, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
- Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
- Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui, apsaugant nuo jų išlinkimo.
- Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.

Techninis aprašymas

didžiausias viršūnės Ø 60° A	16 mm
Viršūnės ilgis C	53 mm
Darbinės dalies ilgis B	140 mm

maksimalus radialinis mušimas	0,01 mm
tekinamo ruošinio masė	600 kg
maksimali ašinė užspaudimo jėga	1000 daN
didžiausias viršūnės Ø 30° A	35 mm
Korpuso Ø D	72 mm
Morzės kūgis	MK4
Spyruoklės eiga	1,7 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys