



## Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai, HSK-A 63 trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338134 16
GTIN	4054631188718
Produktų klasė	33F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Itin mažos ašinės jėgos, užtikrinančios mažą šoninį spaudimą ir nepriekaištingą paviršiaus kokybę.
- Sukimo amortizatorius ir išlyginamasis mechanizmas apskritimine kryptimi.
- Gylis iki 150 mm esant  $\varnothing 10$  trikdžių kontūrai (naudojant sriegio dydį M0,5-M3).
- Tinka vidiniam aušinimo skysčio tiekimui iki 80 barų.
- Tinka sriegikliams ir valcuojantiems sriegikliams.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- Tinka aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.
- Minimalus ilgio kompensavimas spaudimo ir tempimo kryptimi.
- Smarkiai sumažina šoninį spaudimą senuose ir naujuose CNC apdirbimo centruose.

#### Privalumai:

- Patikimi procesai dėl sklandaus veikimo net esant sukimo momento apkrovai.
- Ilgesnis sriegiklio / valcuojančio sriegiklio tarnavimo laikas.
- Žymiai mažesnis išorinis skersmuo nei iki šiol.
- Žymiai didesnis vidinis aušinimas tiesiai ant įrankio, palyginti su įprastais sinchroniniais griebtuvais (ER8).
- Dvigubai geresnis sukimo tikslumas, kad būtų pasiektas mažiausias šoninis spaudimas.
- Sumažinta sukimosi krypties keitimo vibracija, siekiant sumažinti įrankių lūžių skaičių.

#### Tiekimo sudėtis:

Veržliaraktis

#### Pastaba:

**Produktai Nr. 338131 – 338135 skirti naudoti tik su CENTRO/P užspaudimo įvorėmis (Nr. 309365 – 309372).** Kuo mažesnė ašinė jėga, tuo geresnė kokybė, mažesnis nusidėvėjimas, ilgesnis tarnavimo laikas ir saugesnis procesas.

CP ritinį raktą Nr. 309754 arba CP ritinį raktą sukimo momentui Nr. 309756 reikia įsigyti atskirai.

### Techninis aprašymas

Ø D <sub>1</sub>	30 mm
L <sub>2</sub>	84 mm
Ø D <sub>2</sub>	34 mm
L <sub>1</sub>	34 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	116 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	142 mm
E	37 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpas
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

### Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/338134-16>