

Garant**PCD freza su kiauryme, PKD, Ø D: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209810 32
GTIN	4069515014854
Produktų klasė	11Y

Aprašymas**Modelis:**

Didelio našumo PCD freza, skirta **rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Didelis griovelis** saugiam drožlių pašalinimui. Aušinimas tiesiai ant pjovimo briaunos. Ašies kampas 6° teigiamas.

Tiekimo sudėtis:

Specialūs tvirtinimo varžtai optimaliam aušinimo skysčio padavimui.

Pastaba:

Tinkamas užmaunamas frezas rasite prie užspaudimo priemonių pvz., Nr. 306530 22. PCD frezos galvutė, kurios pjovimo briaunos spindulys 0,1mm-1,5mm, galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	4
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,6 laipsniai
Bendras ilgis L	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
maksimalus keičiamos plokštelės padavimas SekS (antrinė briauna yra vidinė)	10 mm
Koto forma	su kiauryme

Duomenų lapai

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Ø D ₃	32 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti aliuminio liejinuose	0,2 mm
ašinis užspaudimo kampo įrankis	6
Kiaurymės Ø	16
Danga	PKD
Ašmenys	PKD
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	±0,02
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	taip
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	6000 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	6000 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	2000 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	2000 m/min	N
PE-HD	tinka	2000 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	2000 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	2000 m/min	N
PF 31	ribotai tinka	2000 m/min	N
AFK aramidai	ribotai tinka	2000 m/min	N

PVDF GF20	ribotai tinka	2000 m/min	N
POM GF25	ribotai tinka	2000 m/min	N
PA 66 GF30	ribotai tinka	2000 m/min	N
PEEK GF30	ribotai tinka	2000 m/min	N
PTFE CF25	ribotai tinka	2000 m/min	N
PEEK CF30	ribotai tinka	2000 m/min	N
Cu	tinka	6000 m/min	N
CuZn	tinka	2000 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		