



Pirminio reguliavimo įrenginys UNO, Tipas: UP



Užsakymo data

Užsakymo numeris	355020 UP
GTIN	4034221174642
Produktų klasė	34H

Aprašymas

Modelis:

- Didelis jutiklinis ekranas su intuityvia ir paprasta Microvision sąsaja.
- SK50 bazinis kalibravimo įrenginys.
- Daug sandėliavimo galimybių, įskaitant įrankių laikiklius, adapterius ir valdymo elementus, kaip, pvz., pelė, klaviatūra ir spausdintuvas.
- Greitas abiejų ašių reguliavimas per Release-by-Touch (X/Y) atskirai arba vienu metu.
- Tikslus abiejų ašių reguliavimas (X / Z) naudojant sukimo ratuką.
- Suklys su 4×90° ir 3×120° indeksuojamu kampu ir suklio blokatoriumi.
- Kamera su 32 kartų priartinimu.

Įrenginys veikia kartu su pasirinktinai įsigyjamais, pritaikytais Hoffmann Group Connected programinės įrangos sprendimais.

Privalumai:

Hoffmann Group Connected

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

Paskirtis:

Įrankių matavimui ir derinimui staklėse ar darbo vietoje.

Tiekimo sudėtis:

Klaviatūra, pelė, terminis etikečių spausdintuvas su etiketėmis, pažangiausias valiklis, išorinė kamera nuotraukų tvarkymui, apatinė spintelė (be varstomų durų, trys stalčiai, matavimo programinė įranga visomis pagrindinėmis užsienio kalbomis, **paleidimas ir mokymai (1 diena)**).

Priedai pasirinktinai:

Haimer ruošiniai suderinami su GARANT pereinamosiomis įvorėmis Nr. 354771; 354773; 354775; 354777 ir 354779. Haimer pereinamosios įvorės tiekiamos pagal paklausimą.

Pastaba:

Pridedama jungtis duomenų perdavimui iš išankstinio nustatymo įrenginio į stakles naudojant post-procesorių. Būtina iš anksto patikrinti suderinamumą su standartiniais HAIMER postprocesoriais. Jei Jūsų staklės nėra įtrauktos į šį standartinį paketą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Kiti UNO modeliai (automatinis fokusavimas ir valdymas) ir VIO serijos modeliai galimi pagal pageidavimą.

Techninis aprašymas

Svoris	300 kg
Bendras plotis	2264 mm
Bazinis kūgis	SK50 Ultra preciziškas suklys
Matavimo diapazonas X	400 mm
Gylis	590 mm
Pagrindo plotis	1294 mm
Matavimo diapazonas Z	400 mm
sraigto apkrova	30 kg
Greitas reguliavimas	pneumatinė
Antra kamera objektyvo laikiklyje	ne
Ribinis kalibras X	100 mm
Bendras aukštis	1735 mm
Serija	Hoffmann Group Connected
Sąsaja	Hoffmann Group Connected
Ekranas dydis	22 in
Produkto rūšis	Reguliavimo prietaisas