

**CNMG 160608, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Drožialaužis	PH
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,28 - 0,88 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui