

 KOMET

KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, kairinis, L₂ = 10 mm, Ø D_{min}: 3mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 240111 3 |
| GTIN | 4047109070981 |
| Produktų klasė | 24S |

Aprašymas
Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Tinkamas laikiklis Nr. 240100 | 12/4; 16/4 |
| Koto Ø d | 4 mm |
| f | 1,25 mm |
| Spindulys R | 0,1 mm |
| maksimalus įpjovos gylis t _{maks.} | 0,7 mm |
| a | 2,7 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min} | 3 mm |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.} | 0,2 mm |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,02 mm/aps, |
| Darbinės dalies ilgis | 10 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 10 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 180 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 180 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 160 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 50 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 50 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 30 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 55 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

Priedai

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/4 mm

240100 16/4

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/4 mm

240100 12/4