


**KOMET® UniTurn® griovelių ištekimo peilis, dešininis, L<sub>2</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub> / įpjovos plotis w: 3/1 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240154 3/1
GTIN	4047109071476
Produktų klasė	24S

**Aprašymas**
**Modelis:**

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

**Techninis aprašymas**

Tinkamas laikiklis Nr. 240100	12/4; 16/4
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	0,7 mm
Įpjovos plotis w	1 mm
f	1,25 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	3 mm
a	2,7 mm
Koto Ø d	4 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	15 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 15 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	145 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	145 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	130 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	tinka	45 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

## Priedai

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/4 mm

240100 16/4

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/4 mm

240100 12/4