

**CNMM 120408, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250491 CA510  |
| GTIN             | 4960664697267 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Aprašymas**

CNMM 120408 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 11 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1 - 11 mm          |
| Drožlialaužis                                 | PX                 |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                  |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas    |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm             |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 80 - 450 m/min     |
| Pastūma $f$                                   | 0,25 - 0,9 mm/aps, |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys                               | CA510                             |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Rupusis apdirbimas                |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 120408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 4                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |