



## DNMG 150608, Rūšis: CA510



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250697 CA510
GTIN	4960664698462
Produktų klasė	25E

### Aprašymas

DNMG 150608 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 180 - 590 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PQ
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,13 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 590 m/min

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui