

HOLEX**Pro UNI VHM freza HSC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202432 8
GTIN	4062406777210
Produktų klasė	12Y

Aprašymas**Modelis:**

Rupiajam apdirbimui, kai pastūmos didelės, o veikimas – tolygus. Patobulinta geometrija ir aukštos kokybės danga, užtikrinanti puikius gamybos rezultatus ir ilgą tarnavimo laiką apdirbant įvairias medžiagas. Kintamas dantų žingsnis užtikrina frezos stabilumą ir žemą radialinį mušimą.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	25 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	21 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Bendras ilgis L	63 mm

Pastūma f_z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	7,7 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,05 mm
Dantų skaičius Z	3
Serija	Pro Uni
Danga	TiSiN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,08×D
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HSC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		