

**Garant****CC. T 09T302, Rūšis: CU7010**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CCMT 09T302 CU7010 Kietlydinys: CU7010

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Papildomas naudojimas	M
Kietlydinys	CU7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui