

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VC.T 160402, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261370 HB7010-2
GTIN	4069515022392
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožialaužis	SS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160402
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Duomenų lapai

Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Rūšis	HB7010-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui