

Garant

Keičiama tekimo plokštelė DC.T 11T304, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260359 HB7010-2
GTIN	4069515020329
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7010-2
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	SS
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm

Duomenų lapai

Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui