

Garant

Keičiama tekimo plokštelė CNMG 160612, rupiajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250336 HB7010-2
GTIN	4069515016407
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Drožialaužis	SG
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Rūšis	HB7010-2
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 415 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Duomenų lapai

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius

4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui