

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VC.T 160402, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261370 HB7020-2
GTIN	4069515022415
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Rūšis	HB7020-2
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS

Duomenų lapai

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160402
Pagrindinis naudojimas	P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui