

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VC.T 110304, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261454 HB7010-2
GTIN	4069515022576
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Rūšis	HB7010-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Tolerancija	M
Drožlialaužis	SM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,

Duomenų lapai

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui