

HOLEX**Baigiamojo apdirbimo diskas (SiC), Disko Ø × plotis × kiaurymės Ø:
152X25X25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568742 152X25X25
GTIN	4062406781767
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Neaustinės medžiagos kompaktiniai diskai išgauna **pukų galutinį rezultatą**, kadangi nuolat naudojami nauji šlifavimo grūdeliai. **Nepakinta detalės forma, nesusidaro jokios raukšlės, patvarus.**

Paskirtis:

Ant **galąstuvų** arba rankinių šlifuoklių su įspraustine Nr. 556380 dyd. 1–2 ir pereinamuoju flanšu Nr. 568782. Tinkamas šlifavimo diskų lygintuvas Nr. 568785.

Užbaigimo diskas iš suvynioto neaustinio pluošto. Išgauna **lygų, blizgantį paviršių**, pvz., hidraulinių cilindrų, turbinos menčių, įvairių instrumentų ir t.t. gamyboje.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Smulkumo laipsnis	glotni
Plotis	25 mm
Disko Ø	152 mm

Kietumo laipsnis	vidutinio rupumo
Modelis	6S fine
Kiaurymės Ø	25 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
pavaros mechanizmas	Galąstuvai / tekėlas
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		