

Garant

Keičiama tekimo plokštelė CNMG 160612, rupiajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250336 HB7035-2
GTIN	4069515016445
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Rūšis	HB7035-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 290 m/min
Drožlialaužis	SG
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kampo spindulys	1,2 mm

Duomenų lapai

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui