

**VHM įgaubtoji sferinė freza, TiSiN, Spindulys r: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208022 5
GTIN	4062406785949
Produktų klasė	12X

Aprašymas**Modelis:****Tiesūs grioveliai, jokios profilio deformacijos.**Tolerancija: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.**Paskirtis:****Išorinių spindulių frezavimui ir užvartų nuėmimui.****Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	92 mm
mažas $\varnothing D_3$	10 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Spindulys r	5 mm
Sferinė freza	pirmyn
didelis $\varnothing D_2$	20 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos ilgis L_c	5 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Danga	TiSiN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Spindulio kontūro tolerancija	±0,01
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Freza išoriniam spinduliui formuoti

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	800 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	190 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	95 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	75 m/min	M
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB