

Garant**Keičiama tekimo plokštelė WNMG 060404, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251952 HB7020-2
GTIN	4069515018364
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Drožlialaužis	SS
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,3 - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	160 - 400 m/min
Rūšis	HB7020-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui