

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VBMT 160404, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261152 HB7010-2
GTIN	4069515021975
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	SS
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Rūšis	HB7010-2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Duomenų lapai

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas

VBMT 160404

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui