

Garant**Keičiama tekimo plokštelė TC.T 16T304, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260986 HB7010-2
GTIN	4069515021678
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Rūšis	HB7010-2
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM

Duomenų lapai

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui