

Garant**Keičiama tekimo plokštelė WNMG 080408, rupiajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252208 HB7010-2
GTIN	4069515019002
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Rūšis	HB7010-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 415 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožialaužis	SG

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui