

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VB.T 160404, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261232 HB7010-2
GTIN	4069515022156
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7010-2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Duomenų lapai

Tolerancija	M
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui