

Garant**Keičiama tekimo plokštelė TCMT 110208, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260954 HB7010-2
GTIN	4069515021371
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7010-2
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110208
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui