

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VC.T 160404, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB7020-2
GTIN	4069515022651
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 350 m/min
Ašmenys	HM
Rūšis	HB7020-2
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Duomenų lapai

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusias apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui