

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VBMT 110304, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261144 HB7010-2
GTIN	4069515021852
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Rūšis	HB7010-2
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Duomenų lapai

Pjovimo sąlygos

nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui