


Garant

Keičiama tekimo plokštelė WNMG 080408, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251964 HB7010-2
GTIN	4069515018586
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 500 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	SS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Rūšis	HB7010-2

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui