

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VBMT 110304, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261144 HB7035-2
GTIN	4069515021890
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Rūšis	HB7035-2
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a _p	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Duomenų lapai

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui