

Garant**Keičiama tekinimo plokštelė VNMG 160404, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251732 HB7020-2
GTIN	4069515018128
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7020-2
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	160 - 400 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	SS

Duomenų lapai

Pjovimo sąlygos

retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui