

Garant

Keičiama tekimo plokštelė DC.T 11T302, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 HB7035-2
GTIN	4069515020305
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Rūšis	HB7035-2
Tolerancija	M

Duomenų lapai

Drožlialaužis	SS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui