

Garant**Keičiama tekimo plokštelė TNMG 160408, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251434 HB7035-2
GTIN	4069515017923
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Rūšis	HB7035-2
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui