


DNMG 150608, Rūšis: SW05

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	MQ

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui